

SEPARIERTROMMEL – TYP: STE

Separieren war noch nie so einfach!

Die SCHUMA Separiertrommel STE wird zum automatischen Trennen von Anguss und Formteilen eingesetzt. Die Zuführung der Teile erfolgt z.B. über ein SCHUMA Förderband. Über die im Winkel verstellbare Einführtrichter können die Teile der Separiertrommel genau zugeführt werden. Der Separierspalt der Trommel kann stufenlos und ohne Werkzeug in wenigen Sekunden verstellt werden. Somit ist die STE bei verschiedenen zu separierenden Teilen einsetzbar. Durch die Möglichkeit der stufenlosen Höhenverstellung mittels einstellbaren Teleskopfüßen sind die Höhe sowie der Neigungswinkel je nach Bedarf frei wählbar. Eine Ausführung der STE mit Fahrrollen ermöglicht einen problemlosen Wechsel des Einsatzortes. Durch die Konstruktion mit einem indirekten Antrieb, sowie abriebfesten Kunststoffstäben ist die STE wartungsfrei.

**Besondere Platzverhältnisse?
Gerne passen wir die Separiertrommel
bei Bedarf auf Ihre Wünsche an.**



Technische Daten

Separierspalt	4 - 40 mm
Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz / 400V / 50Hz
Motor	Schneckengetriebemotor
Länge	ca. 850 mm
Durchmesser	ca. 480 mm
Höhe	ca. 800 mm
Drehzahl	konstant oder regelbar (nur 230V)



Aufgabetrichter zur 90° versetzten Aufgabe.



Lochtrommel verstellbar.



Lochtrommel.